

## Tolerancedorn A-ZC 6-13, Nominalmål-Ø: 40mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484020 40     |
| GTIN                | 4045197211583 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.

Tolerancedorne til ISO-**tolerancefeltpositioner A – ZC** i **basistolerancegraderne 6 – 13**.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**
- **Angiv den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal tolerancefeltpositionen (A–ZC) og basistolerancen (6–13) angives, f.eks. nr. 484020 10F10.**

### Teknisk beskrivelse

|               |   |
|---------------|---|
| Tolerancefelt | A |
| Tolerancefelt | G |
| Tolerancefelt | H |
| Tolerancefelt | J |
| Tolerancefelt | K |
| Tolerancefelt | M |
| Tolerancefelt | N |
| Tolerancefelt | P |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tolerancefelt | R                 |
| Tolerancefelt | S                 |
| Tolerancefelt | B                 |
| Tolerancefelt | T                 |
| Tolerancefelt | U                 |
| Tolerancefelt | V                 |
| Tolerancefelt | X                 |
| Tolerancefelt | Y                 |
| Tolerancefelt | Z                 |
| Tolerancefelt | ZA                |
| Tolerancefelt | ZB                |
| Tolerancefelt | ZC                |
| Tolerancefelt | C                 |
| Tolerancefelt | D                 |
| Tolerancefelt | E                 |
| Tolerancefelt | F                 |
| Tolerancefelt | JS                |
| Tolerancefelt | FG                |
| Tolerancefelt | EF                |
| Tolerancefelt | CD                |
| Norm          | DIN 7164          |
| Norm          | DIN 2245-1        |
| Norm          | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalitet      | 7                 |
| Kvalitet      | 11                |
| Kvalitet      | 13                |
| Kvalitet      | 9                 |
| Kvalitet      | 10                |
| Kvalitet      | 8                 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Kvalitet    | 12            |
| Kvalitet    | 6             |
| Lærertype   | Go-lærer      |
| Lærertype   | Nogo-lærer    |
| Nom. mål    | 40 mm         |
| Kalibrering | M2            |
| Produkttype | Tolerancedorn |

### Services

|  |           |
|--|-----------|
| DAkKS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm       | 028300 60 |