

**Garant****CBN-slibestifter galvanisk B126, CBN, Hoved-Ø: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552550 3
GTIN	4045197157072
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **CBN-belægning**. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være **galvanisk nikkelbinding**.

**Anvendelse:**

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til **finslibning** af boringer, radier, konturer samt **afgratning og affasning**.

Til **alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper**.

**Anbefalede periferihastigheder:** CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

**Bemærk:**

Diamantstrygstenen finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	Cylinder
Hoved-Ø	3 mm
Samlet længde	40 mm
Skaft-Ø	3 mm

Hovedlængde	4 mm
Slibemiddelforkortelse	CBN
Produkttype	Slibestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20-30 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-30 m/s	H
INOX	egnet	20-30 m/s	
Ti	egnet	20-30 m/s	
GG (G)	egnet	20-30 m/s	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		