

Garant**Diamantslibestift galvanisk D126, D, Hoved-Ø: 3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 552600 3 |
| GTIN | 4045197157188 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamant-belægning**. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være **galvanisk nikkelbinding**.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til **finslibning** af boringer, radier, konturer samt **afgratning og affasning**.

Til **hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK**.

Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygstenen finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------|
| Samlet længde | 45 mm |
| Hoved-Ø | 3 mm |
| Formbeskrivelse | kugle |
| Skaft-Ø | 3 mm |

| | |
|------------------------|------------|
| Hovedlængde | 3 mm |
| Slibemiddel | Diamant |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| Produkttype | Slibestift |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| Hårdmetal (HM) | egnet | 15-20 m/s | |
| Kunststof, GFK | egnet | 15-20 m/s | |
| Sten | egnet | 15-20 m/s | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |