

Tolerancedorn A-ZC 6-13, Nominalmål-Ø: 3mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484020 3 |
| GTIN | 4045197211248 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.

Tolerancedorne til ISO-**tolerancefeltpositioner A – ZC** i **basistolerancegraderne 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**
- **Angiv den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal tolerancefeltpositionen (A–ZC) og basistolerancen (6–13) angives, f.eks. nr. 484020 10F10.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|---|
| Tolerancefelt | A |
| Tolerancefelt | G |
| Tolerancefelt | H |
| Tolerancefelt | J |
| Tolerancefelt | K |
| Tolerancefelt | M |
| Tolerancefelt | N |
| Tolerancefelt | P |

| | |
|---------------|-------------------|
| Tolerancefelt | R |
| Tolerancefelt | S |
| Tolerancefelt | B |
| Tolerancefelt | T |
| Tolerancefelt | U |
| Tolerancefelt | V |
| Tolerancefelt | X |
| Tolerancefelt | Y |
| Tolerancefelt | Z |
| Tolerancefelt | ZA |
| Tolerancefelt | ZB |
| Tolerancefelt | ZC |
| Tolerancefelt | C |
| Tolerancefelt | D |
| Tolerancefelt | E |
| Tolerancefelt | F |
| Tolerancefelt | JS |
| Tolerancefelt | FG |
| Tolerancefelt | EF |
| Tolerancefelt | CD |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 2245-1 |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 13 |

| | |
|-------------|---------------|
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 8 |
| Nom. mål | 3 mm |
| Læretype | Go-lærer |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Kalibrering | M2 |
| Produkttype | Tolerancedorn |

Services

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| KalibreringTolerancedorn maks. Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |