

Tolerancedorn H7, Nominalmål-Ø: 80mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484000 80 |
| GTIN | 4045197211187 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164. Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet. Tolerancedorne med toleranceklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|------------|
| Tolerancefelt | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kvalitet | 7 |
| Lærertype | Go-lærer |
| Lærertype | Nogo-lærer |
| Lærertype | Go-lærer |
| Nom. mål | 80 mm |
| Kalibrering | M2 |

Produkttype

Tolerancedorn

Services

DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm

028340 200

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm

028300 200