

Garant**CBN-slibestifter galvanisk B126, CBN, Hoved-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552550 12
GTIN	4045197157133
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisions-slebne råemner med **CBN-belægning**. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være **galvanisk nikkelbinding**.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til **finslibning** af boringer, radier, konturer samt **afgratning og affasning**.

Til **alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper**.

Anbefalede periferihastigheder: CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygstenen finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	60 mm
Formbeskrivelse	Cylinder
Hoved-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm

Hovedlængde	8 mm
Slibemiddelforkortelse	CBN
Produkttype	Slibestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-30 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	20-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-30 m/s	H
INOX	egnet	20-30 m/s	
Ti	egnet	20-30 m/s	
GG (G)	egnet	20-30 m/s	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		