

## Tolerancedorn med mellem mål med slidovermål, Type: I



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484025 I
GTIN	4045197211859
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet. Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 2 – 2,999

Type B = 3 – 10

Type C = 10,001 – 14

Type D = 14,001 – 18

Type E = 18,001 – 24

Type F = 24,001 – 30

Type G = 30,001 – 40

Type H = 40,001 – 50

Type I = 50,001 – 60

Type J = 60,001 – 90

Type K = 90,001 – 99,999

- **Angiv nøjagtigt nominel mål-Ø med tolerancefelt (A-ZC) og kvalitet (6–13) eller talmæssig tolerance ( $\pm$ ).**
- **Kontroldorne til mellem mål er kun tolerancedorne med kommamål!**
- **Glatte (lige) Ø med ISO-pasning se nr. 484000, 484020, 484040 eller på forespørgsel.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**

### Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	A
---------------	---

Tolerancefelt	G
Tolerancefelt	H
Tolerancefelt	J
Tolerancefelt	K
Tolerancefelt	M
Tolerancefelt	N
Tolerancefelt	P
Tolerancefelt	R
Tolerancefelt	S
Tolerancefelt	B
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	U
Tolerancefelt	V
Tolerancefelt	X
Tolerancefelt	Y
Tolerancefelt	Z
Tolerancefelt	ZA
Tolerancefelt	C
Tolerancefelt	D
Tolerancefelt	E
Tolerancefelt	F
Tolerancefelt	JS
Tolerancefelt	CD
Tolerancefelt	EF
Tolerancefelt	FG
Tolerancefelt	ZC
Tolerancefelt	ZB
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164

Kvalitet	8
Kvalitet	10
Kvalitet	6
Kvalitet	9
Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	13
Kvalitet	12
Læretype	Go-lærer
Læretype	Nogo-lærer
Nom. mål	50,001 - 60 mm
Kalibrering	L6
Produkttype	Tolerancedorn

## Services

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028340 60