

**Skæreskive PREMIUM***, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563300 115
GTIN	9003170359375
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialtype med høje sidestabilitet og standtid til kapning af **CrNi-stål**; optimal ydelse også i stål.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:**A30R-BFXA.****Bemærk:**

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Skivebredde	2 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	forkrøppet

Specifikation	A30R-BFXA
Skive-Ø	115 mm
Til materialetykkelse	6 - 10 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		