

**Skæreskive PREMIUM\*\*\*, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563250 125
GTIN	9003176370671
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hård high performance-skæreskive til stålplader, -profiler og -rør med optimal stabilitet. Egner sig ikke til INOX (Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%).

**Anvendelse:**

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .

**Specifikation:**

**A30S-BFXA.**

**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	12200 min <sup>-1</sup>
Skivebredde	2 mm

Form	41
Specifikation	A30S-BFXA
Skive-Ø	125 mm
Til materialetykkelse	6 - 10 mm
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		