



Lille skæreskive PREMIUM*** EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563050 50
GTIN	9003173239766
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstra smal lille skæreskive til brug på **trykluft- eller el-ligeslibere**, ideel til steder med trange pladsforhold. Anvendelse med spændedorn nr. 563070.

Skærevillig udførelse til hurtig skæring med få grater.

Udførelse reklametekst:

Ekstra smal lille skæreskive til brug på **trykluft- eller el-ligeslibere**, ideel til steder med trange pladsforhold.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Borings-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	30500 min ⁻¹

Skivebredde	1 mm
Specifikation	A60R-BFXA
Skive-Ø	50 mm
Til materialetykkelse	3 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændedorn til små skæreskiver Passer til borings-Ø 6 mm

563070 6