



Grovslibningsskive Basic* „2 i 1“, Skive-Øxskivebredde: 125X6mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 560600 125X6 |
| GTIN | 9003172228600 |
| Artikelklasse | 53T |

Beskrivelse

Udførelse:

Universelle grovslibningsskiver til flade- og kantslibning på **INOX og stål**.

Specifikation: A30Q-BF.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Skivebredde | 6 mm |
| maks. omdrejningstal | 12200 min ⁻¹ |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Specifikation | A30-BF |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | INOX |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skrubslibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |