



Grovslibningsskive Basic* „2 i 1“, Skive-Øxskivebredde: 178X6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Universelle grovslibningsskiver til flade- og kantslibning på **INOX og stål**.

Specifikation: A30Q-BF.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	6 mm
Borings-Ø	22,23 mm
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Skive-Ø	178 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader

optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		