

**Skæreskive PREMIUM***, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563250 230
GTIN	9003176370701
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Hård high performance-skæreskive til stålplader, -profiler og -rør med optimal stabilitet. Egner sig ikke til INOX (Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%).

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A30S-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Form	41
Skivebredde	2,5 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Formbeskrivelse	lige

Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A30S-BFXA
Skive-Ø	230 mm
Til materialetykkelse	7,5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændeflange, par Flange-Ø 76 mm	563990 76
----------------------------------	-----------