

Garant**Fræsestift Z5 – fin, HM, Type: C0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540400 C0820
GTIN	4045197155405
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form valserund** (WRC).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	fin
Formbeskrivelse	valserund
Samlet længde	60 mm
Fortanding kort betegnelse	Z5
Hoved-Ø	8 mm
Form	C0820
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Serie	Fortanding Z5
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		