

**Garant****Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: E1220****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 E1220
GTIN	4045197522306
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

**Skaftlængde 200 mm** (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form E dråbe** (TRE).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Dråbe

Hoved-Ø: 12 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 20 mm

Samlet længde: 220 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	220 mm
Form	Dråbe
Formbeskrivelse	Dråbe
Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortanding kort betegnelse	Z7
Hoved-Ø	12 mm

Fortandingstype	kryds-fortandet
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift