

**Garant****TCMT 110208, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 110208 HB7020 Type: HB7020  
Spånbryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning