

**Garant****VC.T 160402, Type: HB7020**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VCMT 160402 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7020
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning