

**CCMT 060204 Wiper, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Spånryder	WP
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning