

**Skæreskive CUBITRON™ II EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563315 125
GTIN	5902658065040
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt høj skæreeffekt og standtid takket være **præcisionsformede keramiske korn i Cubitron™ II-produkter.**

Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.

Anvendelse:

Til utrolig hurtig, næsten grafri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c.

Specifikation:**A60S-BF.****Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1 mm
Serie	Cubitron™ II
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddel	Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		

