

**CCMT 060204 Wiper, Type: PR1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 060204 Wiper PR1225 Type: PR1225

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1 mm

Tilspænding f : 0,03 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	WP
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Sekundær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 1 mm

Type	PR1225
Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning