

**CCMT 09T304 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T304 Wiper CA510 Type: CA510

Spånryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånryder	WP
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning