

**Skæreskive PREMIUM***, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563200 115
GTIN	9003178723468
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Aggressiv skæreskive (lav hærtningsgrad Q) til **universel anvendelse på INOX og stål** med lang standtid og høj stabilitet.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A30Q-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	forkrøppet
Form	42
Skivebredde	2,5 mm
Borings-Ø	22,23 mm

maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Specifikation	A30Q-BFXA
Skive-Ø	115 mm
Til materialetykkelse	7,5 - 12,5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		