

**CCMT 09T308 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260100 CA510  |
| GTIN                | 4960664753130 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 Wiper CA510 Type: CA510

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                  |
|--|------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2,5 mm     |
| Primær anvendelse                        | P                |
| Spånbryder                               | WP               |
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Type                                     | CA510            |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 140 - 450 m/min  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skærebetingelse            | kontinuerlig                  |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Tolerance                  | M                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |