

**CCMT 09T308 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 110 - 380 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	WP

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning