

**DCMX 070204 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DCMX 070204 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 390 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA515
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 390 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spånbryder	WP

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning