

**DCMX 11T304 Wiper, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	WP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMX 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning