

**Garant****Fræsestift Z5 – fin, HM, Type: A0616****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540400 A0616
GTIN	4045197155351
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form cylinder (ZYA), uden endefortanding.**

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding kort betegnelse	Z5
Fortanding, finhedsgrad	fin
Samlet længde	50 mm
Form	A0616
Hoved-Ø	6 mm
Formbeskrivelse	Cylinder uden endefortanding
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	16 mm
Serie	Fortanding Z5
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		