

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: C0616****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form C valserund** (WRC).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: valserund

Hoved-Ø: 6 mm

Hovedlængde L₁: 16 mm

Samlet længde: 216 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	middel
Hoved-Ø	6 mm
Fortandingstype	kryds-fortandet
Hovedlængde L ₁	16 mm
Form	Valserund
Samlet længde	216 mm

Formbeskrivelse	valserund
Fortanding kort betegnelse	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift