

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: C0820****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 540350 C0820 |
| GTIN | 4045197222411 |
| Artikelklasse | 51D |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltypen med stor sejhed og høj skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form C valserund** (WRC).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: valserund

Hoved-Ø: 8 mm

Hovedlængde L₁: 20 mm

Samlet længde: 220 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Form | Valserund |
| Samlet længde | 220 mm |
| Hoved-Ø | 8 mm |
| Fortandingstype | kryds-fortandet |
| Formbeskrivelse | valserund |
| Hovedlængde L ₁ | 20 mm |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fortanding, finhedsgrad | middel |
| Fortanding kort betegnelse | Z7 |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Fræsestift |