

**Lille skæreskive PREMIUM\*\*\* EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563050 63
GTIN	9003172992693
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstra smal **lille skæreskive** til brug på **trykluft- eller el-ligeslibere**, ideel til steder med trange pladsforhold. Anvendelse med spændedorn nr. 563070.

Skærevillig udførelse til hurtig skæring med få grater.

**Udførelse reklametekst:**

Ekstra smal **lille skæreskive** til brug på **trykluft- eller el-ligeslibere**, ideel til steder med trange pladsforhold.

**Specifikation:****A60R-BFXA.****Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	24300 min <sup>-1</sup>
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1 mm

Borings-Ø	10 mm
Specifikation	A60R-BFXA
Skive-Ø	63 mm
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

---

**Tilbehør**

Spændedorn til små skæreskiver Passer til borings-Ø 10  
mm

---

563070 10