

**Garant****Fræseplatter uden profil, HB7720, Fræsebredde A: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217258 1,5
GTIN	4045197854018
Artikelklasse	21C

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	0,1 mm
Fræsebredde A	1,5 mm
Udvendig $\varnothing$ D	27,7 mm
Maks. skæredybde $S_{maks}$	6,2 mm
Type	HB7720
Type	P26
Antal skær Z	6
Produkttype	Skæreforsats til cirkulær fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	-------------------------	-----------------

Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		