


**Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm, Hoved-Ø×hovedlængde: 30X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553600 30X20
GTIN	4045197240194
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

**Teknisk beskrivelse**

Minimalt omdrejningstal	13000 min <sup>-1</sup>
maks. omdrejningstal	19100 min <sup>-1</sup>
Hoved-Ø	30 mm
Hovedlængde	20 mm
Formbeskrivelse	cylindrisk
Skaft-Ø	6 mm
Bæremateriale	elastisk gummihead
Produkttype	Slibetylleholder

