

Tolerancing med mellemål, Type: A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484035 A
GTIN	4045197212412
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3,001 – 3,499

Type B = 3,501 – 14,999

Type C = 15,001 – 19,999

Type D = 20,001 – 24,999

Type E = 25,001 – 31,999

Type F = 32,001 – 39,999

Type G = 40,001 – 49,999

Type H = 50,001 – 59,999

Type I = 60,001 – 69,999

Type J = 70,001 – 79,999

Type K = 80,001 – 89,999

Type L = 90,001 – 99,999

Angiv den præcise nominelle \emptyset .

Mellemmålringe er kun indstillingsringe med **kommamål!**

Glatte (lige) Ø se nr. 484030 eller på forespørgsel.

Bestillingseksempel Ø 10,002: nr. 484035 B 10,002.

Keramikindstillingsringe med **fuldt millimetermål** på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nom. mål	3,001 - 3,499 mm
Tolerancefelt	JS
Norm	DIN 2250 C
Producenttolerance for boringen	JS4
Materiale	Specialstål
Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancing

Services

KalibreringTolerancing maks. Ø 50 mm	028400 50
DAkKS-kalibreringTolerancing maks. Ø 50 mm	028470 50