


**Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm, Hoved-Ø×hovedlængde: 30X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

Teknisk beskrivelse

Minimalt omdrejningstal	13000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	19100 min ⁻¹
Hoved-Ø	30 mm
Hovedlængde	30 mm
Formbeskrivelse	cylindrisk
Skaft-Ø	6 mm
Bæremateriale	elastisk gummihead
Produkttype	Slibetylleholder

