

Garant
HM-bor aramid, ubelagt, Ø DC h6: 4mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	121230 4
GTIN	4045197471291
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse
Udførelse:

Særlig geometri til sikker boring af aramid-kunststof (polyaramid) og aramidfiber samt termo- og duroplast.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	18 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i AFK	0,05 mm/o
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D_c	4 mm
Tolerance, nom. Ø	h6
Skaft-Ø D_s	4 mm
Samlet længde L	55 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L_2	12 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Skaft	Cylinderskaft med h6
Boranvendelse	Til aramid
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
PE-HD	betinget egnet	140 m/min	N
PA 66	betinget egnet	130 m/min	N
PEEK	betinget egnet	120 m/min	N
PF 31	betinget egnet	100 m/min	N
AFK aramid	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	120 m/min	N
tør	egnet		
Luft	egnet		