



## Vindejern, justerbare, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148400 0
GTIN	4045197854872
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker, forzinkede stålgreb. Til brug på snævre steder kan den ene arm skrues af.

Til **normal** belastning:

Hus i trykstøbt zink.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 2 - 5 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M1 – M8

Til hånddrivaler Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Samlet længde: 125 mm

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde □	2 - 5 mm
Samlet længde	125 mm
Til hånddrivaler Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M8
Norm	DIN 1814