



## Vindejern, justerbare, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148400 1
GTIN	4045197854896
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker, forzinkede stålgreb. Til brug på snævre steder kan den ene arm skrues af.

Til **normal** belastning:

Hus i trykstøbt zink.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 2 - 6,2 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M1 – M11

Til håndrivaler Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Samlet længde: 175 mm

### Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M11
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Spændvidde □	2 - 6,2 mm
Samlet længde	175 mm
Norm	DIN 1814