

Garant**30° fræseplatte, HB7720, Stigning: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217314 6
GTIN	4045197854926
Artikelklasse	21C

Beskrivelse**Bemærk:**

Må ikke anvendes sammen med cirkulærfræser nr. 217252 str. 27L.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	16,2 mm
Til gevind ≥	Tr30×6 – Tr32×6
Plattegeometri	Hel profil
Dybde t	3,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	6 mm
Anvendelse	Indvendig
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Gevindtype	TR
Gevindtype	TR-LH
Flankevinkel	30 grader
Type	P16
Antal skær Z	3
Skæreretning	højre og venstre
Produkttype	Skæreforsats til cirkulær fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		

tør

egnet