

Garant**Spiralbor HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 10,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114580 10,1
GTIN	4045197855831
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise borerer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekrafterne.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Teknisk beskrivelse

anbefalet maksimal boreddybde L_2	71,9 mm
Nominal $\varnothing D_c$	10,1 mm
Tolerance, nom. \varnothing	h8
Spånnotlængde L_c	87 mm
Norm	DIN 338
Antal skær Z	2
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,09 mm/o
Samlet længde L	133 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	10,1 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HSS E
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	65 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	egnet	40 m/min	K
CuZn	egnet	50 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		