


**Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm, Hoved-Ø×hovedlængde: 60X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	9500 min ⁻¹
Minimalt omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Hoved-Ø	60 mm
Hovedlængde	30 mm
Formbeskrivelse	cylindrisk
Skaft-Ø	6 mm
Bæremateriale	elastisk gummihead
Produkttype	Slibetylleholder

