

Tolerancering med mellem mål, Type: D**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	484035 D
GTIN	4045197212443
Artikelklasse	48B

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

Norm:

Iht. **DIN 2250 C.**

Bemærk:

Angiv den præcise nominelle Ø. Mellemmålringer er kun indstillingsringe med **kommamål!** Glatte (lige) Ø, se nr. 484030 eller på forespørgsel. **Bestillingseksempel Ø 10,002:** nr. 484035 B 10,002. **Keramikindstillingsringe** med **fuldt millimetermål** på forespørgsel. Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3,001 – 3,499

Type B = 3,501 – 14,999

Type C = 15,001 – 19,999

Type D = 20,001 – 24,999

Type E = 25,001 – 31,999

Type F = 32,001 – 39,999

Type G = 40,001 – 49,999

Type H = 50,001 – 59,999

Type I = 60,001 – 69,999

Type J = 70,001 – 79,999

Type K = 80,001 – 89,999

Type L = 90,001 – 99,999

Teknisk beskrivelse

Nom. mål	20,001 - 24,999 mm
Tolerancefelt	JS
Norm	DIN 2250 C
Materiale	Specialstål
Producenttolerance for boringen	JS4 mm
Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancering

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/484035-D>