

HOLEX®**Gevindbakkeholder, Til gevind-bakke-Ø × højde: 38X14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Artikelklasse	12L

Beskrivelse**Udførelse:**

Forzinkede stålgreb, der kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. **Op til str. 65×25** i trykstøbt zink, **fra str. 75×20** i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Norm: EN 22568

Gevind, metrisk: M12 – M14

Gevind UNC: 1/2" – 9/16"

Gevind Whitworth: 1/2" – 9/16"

Samlet længde: 310 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind, metrisk	M12 – M14
Gevind Whitworth	1/2 – 9/16 tommer
Højde	14 mm
Gevind UNC	1/2 – 9/16 tommer
Til gevindbakke-Ø	38 mm
Samlet længde	310 mm
Norm	EN 22568

