


**HOLEX****Slibetylle (A), korn 60 mellemgrov, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 45X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553710 45X30
GTIN	4045197240330
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal.** Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.

**Normalkorund (A).****Anvendelse:**

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

**Passer til:**

Slibetylleholder nr. 553600.

**Teknisk beskrivelse**

Tyller, bredde	30 mm
Tyлле-Ø	45 mm
Korn	60

Finhedsgrad	mellemgrov
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Tyller, form	cylindrisk
Produkttype	Slibetylle

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-  
Øxhovedlængde 45X30 mm

553600 45X30