

**Forlænger, Indvendig og udvendig □: 4,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	149400 4,9
GTIN	4045197857293
Artikelklasse	12L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og forniklet. Udvendig og indvendig firkant lige store.

**Anvendelse:**

Til forlængelse af korte snittapper (f.eks. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), håndrivaler og andet værktøj med firkantet skaft.

**Bemærk:**

Forlængere til spånbrydertapper med skaft, f.eks. iht. DIN 371 / 374 / 376 se **nr. 338400**.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig og udvendig □	4,9 mm
Samlet længde	110 mm
Til metriske snittapper DIN 352	M4,5 – M8
Ø D	11 mm
Norm	DIN 377
Produkttype	Forlænger