

Tolerancedorn Gutchrom H7, Nominalmål-Ø: 15mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484040 15
GTIN	2050001675040
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

Materialieside med hårdkrom-måleflader. Derved ca. 8 gange så lang levetid.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.**

Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kvalitet	7
Lærertype	Go-lærer
Lærertype	Nogo-lærer
Nom. mål	15 mm
Kalibrering	M2
Produkttype	Tolerancedorn

Services

DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028340 60
KalibreringTolerancedorn maks. Ø 20 mm	028300 20