


**Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm, Hoved-Ø×hovedlængde: 10X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

Teknisk beskrivelse

Minimalt omdrejningstal	38000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	55000 min ⁻¹
Hoved-Ø	10 mm
Hovedlængde	20 mm
Formbeskrivelse	cylindrisk
Skaft-Ø	6 mm
Bæremateriale	elastisk gummihead
Produkttype	Slibetylleholder

