



Spånbrydertapper ekstra lang HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	134666 M20
GTIN	4045197857569
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med ekstra langt skaft.

≤ M10: Skaft iht. DIN 371;

≥ M12: Skaft iht. DIN 376.

TiCN-belægning, ved høje krav til hårdhed og sejhed.

Fordel:

Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 280 mm

Skaft-Ø: 16 mm

Skaftfirkant: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Skaftfirkant	12 mm
Skaft-Ø	16 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Snitvinkel	50 grader
Kernehul-Ø	17,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	280 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	20 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	60 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå