

**Slibetylle, konisk (A), korn 40 grov, Største hylse-Ø×hylsebredde: 20X63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553850 20X63
GTIN	4045197240576
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning.

**Normalkorund (A)** til universelle slibeopgaver.

**Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal.** Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

**Anvendelse:**

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespántagning – også på kanter.

**Passer til:**

Slibetylleholder nr. 553830.

**Teknisk beskrivelse**

Største tyll-Ø	20 mm
Tyller, bredde	63 mm
Korn	40
Finhedsgrad	grov
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Tyller, form	konisk

Produkttype

Slibetylle

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
tør	egnet		

**Tilbehør**

Slibetylleholder slidset, konisk skaft-Ø 6 mm Største  
Ø×hovedlængde 20X63 mm

553830 20X63