

HOLEX**Slibetylle, konisk (A), korn 40 grov, Største hylse-Ø×hylsebredde: 29X30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553850 29X30 |
| GTIN | 4045197240583 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning.

Normalkorund (A) til universelle slibeopgaver.

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553830.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------|
| Tyller, bredde | 30 mm |
| Korn | 40 |
| Største tylle-Ø | 29 mm |
| Finhedsgrad | grov |

| | |
|------------------------|--------------|
| Slibemiddel | Normalkorund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Tyller, form | konisk |
| Produkttype | Slibetylle |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Slibetylleholder slidset, konisk skaft-Ø 6 mm Største
Øxhovedlængde 29X30 mm

553830 29X30