

**HM-afgratere 60°, ubelagt, Ø h6 DC: 2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208127 2
GTIN	4045197858955
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

Tolerance: **Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.**

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Antal tænder Z: 3

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Fasefræsning: 30 grader

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c: 1,9 mm

Mål S: 1,9 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø D_s: 3 mm

Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm²: 0,01 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f _z i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Skaft-Ø D _s	3 mm
Skærlængde L _c	1,9 mm
Mål S	1,9 mm
Samlet længde L	38 mm
Skær-Ø D _c	2 mm
Antal tænder Z	3

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hjørnefasvinkel	60 grader
Fasefræsning	30 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser